

**Garant****Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/6mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273755 20/6   |
| GTIN                | 4045197484949 |
| Artikelklasse       | 21W           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Bemærk:**

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved  $t_{\text{maks}}$  ( $5 \times$ stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Skrue                           | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Hovedlængde $L_1$               | 49 mm                 |
| Funktionsbredde $L_4$           | 21,5 mm               |
| Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$ | 30 mm                 |
| Stikbredde W                    | 6 mm                  |
| Samlet længde L                 | 125 mm                |
| Skaftbredde b                   | 20 mm                 |
| Indsatstype                     | højre                 |
| Indvendig køling                | nej                   |
| aksial stikning mulig           | ja                    |

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel  
længde 50 mm

659874 50

Klemmeskrue Type 7

279815 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30

674248 TX30

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 1600 cNm

659957 1600