

Garant**Krympepatron, SK 40 kort, Spænde-Ø D1: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302235 14
GTIN	4045197288332
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	80 mm
Ø D ₂	27 mm
Spænde-Ø D ₁	14 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Adapter	SK 40 kort
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/14 mm	302410 25/14
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/14 mm	302412 32/14
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 25/14 mm	302416 25/14
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue, med kølekanalboringer Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14

Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40