

**Garant****„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 2,25×D, Venstre, Ø DC: 11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268468 11
GTIN	4045197470225
Artikelklasse	21X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig køling.

Cylindrisk skaft **med krave**.**Anvendelse:**

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsækning.

**Bemærk:**

- **Vælg så store hjørneradier som muligt.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

Anvend kun dreje- og boreværktøj til konstruktionsstål, der giver lange spåner, og rustfrie ståltyper, der giver lange spåner, op til **1,5×D**.**Teknisk beskrivelse**

Borings Ø -tolerance D	0/+0,27 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 32
Nominel Ø D	11 mm
Vendskærsplatte nr. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Skaftlængde L <sub>s</sub>	45 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	24,75 mm
Ø d <sub>2</sub>	20 mm

Udhængslængde L <sub>A</sub>	32 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

### Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 32	269028 32
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500