

Garant**CCGT 060204L, Type: HB3010**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	237696 HB3010
GTIN	4045197817945
Artikelklasse	21F

Beskrivelse

Udførelse:

Slebne vendeplatter til **kontrolleret spån­brydning** ved finborearbejder med lavt overmål. Specielt til hær­det stål, også til INOX.

Type: HB3010

Spån­bryder: SS

Tilspænding f: 0,05 - 0,2 mm/o

Teknisk beskrivelse

Spån­bryder	SS
Type	HB3010
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 060204L
Produkttype	Vendeskærsplatte til finudboring

