

**Garant****CCGT 09T304L, Type: HB3010**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	237698 HB3010
GTIN	4045197817969
Artikelklasse	21F

## Beskrivelse

### Udførelse:

Slebne vendeplatter til **kontrolleret spån­brydning** ved finborearbejder med lavt overmål. Specielt til hær­det stål, også til INOX.

Type: HB3010

Spån­bryder: SS

Tilspænding f: 0,05 - 0,2 mm/o

## Teknisk beskrivelse

Spån­bryder	SS
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Type	HB3010
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 09T304L
Produkttype	Vendeskærsplatte til finudboring

