

**DNMA 150604, BUX220, Skærkantudførelse: M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255584 M
GTIN	4045197817648
Artikelklasse	22I

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Engangsudførelse
- Ét skær.

**Bemærk:**

Yderligere vendeplatteformer, mål og hjørneradier fås på forespørgsel.

Type: BUX220

Skærkantudførelse: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Type	BUX220
Skæredybde $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Skærkantudførelse	M
Hjørneradius	0,4 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 200 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMA 150604
Antal skift/skær	1
Produktnavnsegenskab	BUX220
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning