

Garant**WCHX05T102, Type: SM****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268476 SM
GTIN	4045197470423
Artikelklasse	21K

Beskrivelse**Passer til:**

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 10.

passer til værktøjs-Ø D_c: 10 mm

Type: HB7120

Skærehastighed v_c, primær anvendelse: 110 - 220 m/minSkærehastighed v_c, sekundær anvendelse: 110 - 140 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,2 mm
Sekundær anvendelse	M
Skærehastighed v _c , sekundær anvendelse	110 - 140 m/min
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v _c , primær anvendelse	110 - 220 m/min
Type	SM
Type	HB7120
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	WCHX05T102
Antal skift/skær	3
passer til værktøjs-Ø D _c	10 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning