

Garant**Krympepatron med kølekanalboringer, SK 40 A = 120, Spænde-Ø D1: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302257 14
GTIN	4045197467744
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

Med kølekanaler og låsbare gevind.

Kølekanaler ved spænde-Ø D1: 3, 4 og 5 mm ikke låsbar.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	14 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Ø D ₂	27 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Kølekanaler	låsbar

Adapter	SK 40 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/14 mm	302410 25/14
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue, med kølekanalboringer Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
	308801 40

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40

308740 40

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 32/14 mm

302416 32/14

Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1
25/14 mm

302417 25/14

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40

308605 40

Køleenhed Type CU1

354215 CU1

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40

308790 40

Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm

354236 12,1-16

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 25/12 mm

302416 25/12

Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 32/12 mm

302412 32/12

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40

308785 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer
til konus 40

308700 40

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 32/12 mm

302416 32/12

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 32/14 mm

302410 32/14

Antræksbolteform B Passer til konus 40

308640 40

Antræksboltetætnet Passer til konus 40

308635 40

Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 32/14 mm

302412 32/14

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308630 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40

308765 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40

308760 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40

308620 40

308806 40

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 25/12 mm

302410 25/12

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 25/14 mm

302416 25/14

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40

308802 40

Spændenøgler til antræksboltelSO 7388 passer til
konusdornstørrelse 40

308830 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40

308650 40

Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1
20/12 mm

302415 20/12

Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 25/12 mm

302412 25/12

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12