

Garant**„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, højre, Ø DC: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268463 20
GTIN	4045197470058
Artikelklasse	21X

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.
Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsækning.

Bemærk:

- Vælg så store hjørneradier som muligt.
- Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

Teknisk beskrivelse

Borings Ø -tolerance D	0/+0,33 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 35
Skaft-Ø D _s	25 mm
Vendskærsplatte nr. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Nominel Ø D	20 mm
Nyttelængde L ₁	30 mm
Samlet længde L	150 mm
Serie	„5-i-1“
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 35

269028 35

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500