

Garant**Krympepatron, SK 40 A = 160, Spænde-Ø D1: 25mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302258 25
GTIN	4045197288080
Artikelklasse	31A

Beskrivelse

Udførelse:

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	160 mm
Ø D ₂	44 mm
Spænde-Ø D ₁	25 mm
Udvendig Ø D	53 mm
Adapter	SK 40 A = 160
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
	308802 40

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40

308610 40

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40

308740 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40

308620 40

Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 22,1-32 mm

354235 22,1-32

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40

308605 40

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40

308785 40

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40

308801 40

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308630 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40

308650 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40

308765 40

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40

308830 40

Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40

354225 40