

**Garant****„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, Venstre, Ø DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268464 8
GTIN	4045197470072
Artikelklasse	21X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig køling.

Cylindrisk skaft.

**Anvendelse:**

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsækning.

**Bemærk:**

- Vælg så store hjørneradier som muligt.
- Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

**Teknisk beskrivelse**

Borings Ø -tolerance D	0/+0,22 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 30
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Vendskærsplatte nr. 268472 – 268496	WCHX 0401..
Nominel Ø D	8 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	12 mm
Samlet længde L	80 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Vendeplatteskruesæt Type 30	269028 30
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200