

Garant**SCMT 120408, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260750 HB7120-1
GTIN	4045197818287
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 120408 HB7120-1 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HB7120-1
Spånryder: VS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Spånryder	VS
Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning