

Garant**SC.T 120404, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260765 HB7120-1
GTIN	4045197818614
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SC.T 120404 HB7120-1 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,4 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7120-1
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min

Spånbryder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning