

**Garant****„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, Venstre, Ø DC: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268464 10
GTIN	4045197470089
Artikelklasse	21X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig køling.

Cylindrisk skaft.

**Anvendelse:**

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsækning.

**Bemærk:**

- Vælg så store hjørneradier som muligt.
- Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

**Teknisk beskrivelse**

Nominal Ø D	10 mm
Borings Ø -tolerance D	0/+0,22 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 31
Vendskærsplade nr. 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	15 mm
Samlet længde L	90 mm
Serie	„5-i-1“
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja

Produkttype

Borestang

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 31

269028 31

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8