

**Garant****WCHX060202, Type: ALU**

## Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268480 ALU    |
| GTIN                | 4045197470522 |
| Artikelklasse       | 21K           |

## Beskrivelse

### Passer til:

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 11.

passer til værktøjs-Ø D<sub>c</sub>: 11 mm

Type: HU70AL

Skærehastighed v<sub>c</sub>, primær anvendelse: 300 - 600 m/min

Skærehastighed v<sub>c</sub>, sekundær anvendelse: 180 m/min

## Teknisk beskrivelse

|   |                 |
|---|-----------------|
| Sekundær anvendelse                                 | K               |
| Type  | ALU             |
| Skærehastighed v <sub>c</sub> , sekundær anvendelse | 180 m/min       |
| Hjørneradius  | 0,2 mm          |
| Skærehastighed v <sub>c</sub> , primær anvendelse   | 300 - 600 m/min |
| Primær anvendelse                                   | N               |
| Type  | HU70AL          |
| Skæremateriale                                      | HM              |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte           | WCHX060202                    |
| Antal skift/skær                     | 3                             |
| passer til værktøjs-Ø D <sub>c</sub> | 11 mm                         |
| Produkttype                          | Vendeskærsplatte til drejning |