

**Garant****VBMT 160402, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261150 HB7120-1
GTIN	4045197818805
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

VBMT 160402 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 290 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7120-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Spånbryder	VS
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	M

Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160402
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning