

Garant**VBMT 160404, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261152 HB7120-1
GTIN	4045197818812
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 160404 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Spånbryder	VS
Primær anvendelse	M
Type	HB7120-1
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig

Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning