

**Garant****VB.T 110304, Type: HB7120-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261224 HB7120-1
GTIN	4045197818836
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

VB.T 110304 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Type	HB7120-1
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Primær anvendelse	M
Spånbryder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning