

Garant**VC.T 160404, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261458 HB7120-1
GTIN	4045197818928
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160404 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o

Type	HB7120-1
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning