

Garant**CC.T 060202, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260050 HB7140-1
GTIN	4045197818942
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 060202 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Spånryder	VS
Hjørneradius	0,2 mm

Type	HB7140-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning