

**Garant****CC.T 060204, Type: HB7140-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260052 HB7140-1
GTIN	4045197818959
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

CC.T 060204 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Spånbryder	VS
Type	HB7140-1

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning