

Garant**CC.T 120404, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260064 HB7140-1
GTIN	4045197818997
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 120404 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7140-1
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm

Spånbryder	VS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning