

Garant**CCMT 120408, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260066 HB7140-1
GTIN	4045197819000
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 120408 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7140-1
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånryder	VS

Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning