

Garant**„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, højre, Ø DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268463 8
GTIN	4045197468475
Artikelklasse	21X

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.
Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsækning.

Bemærk:

- Vælg så store hjørneradier som muligt.
- Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 30
Nominel Ø D	8 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Borings Ø -tolerance D	0/+0,22 mm
Vendskærsplade nr. 268472 – 268496	WCHX 0401..
Nyttelængde L ₁	12 mm
Samlet længde L	80 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Vendeplatteskruesæt Type 30	269028 30
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200