

Garant
CC.T 060202, Type: HB7140-1


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260140 HB7140-1
GTIN	4045197819017
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 060202 HB7140-1 Type: HB7140-1
 Spånbryder: VM
 Tolerance: M
 Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
 Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VM
Type	HB7140-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Primær anvendelse	M

Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning