

**Garant****CC.T 060204, Type: HB7140-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260142 HB7140-1
GTIN	4045197819024
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

CC.T 060204 HB7140-1 Type: HB7140-1  
Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	VM
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min

Type	HB7140-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning