

Garant**„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, Venstre, Ø DC: 15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268464 15
GTIN	4045197470096
Artikelklasse	21X

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.

Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsækning.

Bemærk:

- Vælg så store hjørneradier som muligt.
- Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

Teknisk beskrivelse

Borings Ø -tolerance D	0/+0,27 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Vendeskærplatte nr. 268472 – 268496	WCHX 0703..
Vendeplatteskruesæt	269028 33
Nominel Ø D	15 mm
Nyttelængde L ₁	22,5 mm
Samlet længde L	125 mm
Serie	„5-i-1“
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 33

269028 33

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8