

Garant**CC.T 09T308, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260152 HB7140-1
GTIN	4045197819055
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T308 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Spånbryder	VM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7140-1

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning