

Garant**CC.T 120404, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260158 HB7140-1
GTIN	4045197819062
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 120404 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VM
Type	HB7140-1
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min

Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning