

**Garant****CC.T 120408, Type: HB7140-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260160 HB7140-1
GTIN	4045197819079
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

CC.T 120408 HB7140-1 Type: HB7140-1  
Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VM
Type	HB7140-1
Hjørneradius	0,8 mm

Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning