

Garant**DC.T 070204, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260353 HB7140-1
GTIN	4045197819093
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 070204 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	VS
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M

Type	HB7140-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning