

**Garant**
**DC.T 070202, Type: HB7140-1**


### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260449 HB7140-1
GTIN	4045197819130
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DC.T 070202 HB7140-1 Type: HB7140-1  
 Spånbryder: VM  
 Tolerance: M  
 Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Primær anvendelse	M
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spånbryder	VM

Type	HB7140-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning