

Garant**DC.T 11T302, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260458 HB7140-1
GTIN	4045197819154
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T302 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7140-1
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Spånbryder	VM

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning