

Garant**DC.T 11T304, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260462 HB7140-1
GTIN	4045197819161
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T304 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7140-1
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	VM
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning