

**Garant****DC.T 11T308, Type: HB7140-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260464 HB7140-1
GTIN	4045197819178
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DC.T 11T308 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	VM
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o

Type	HB7140-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning