

**Garant****RC.X 1204, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260650 HB7140-1
GTIN	4045197819192
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

RC.X 1204 HB7140-1 Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HB7140-1
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCMX 1204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning