

Garant**SCMT 120404, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260748 HB7140-1
GTIN	4045197819222
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 120404 HB7140-1 Hjørneradius: 0,4 mm
Type: HB7140-1
Spånryder: VS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7140-1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	VS

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning