

Garant
SCMT 120408, Type: HB7140-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260750 HB7140-1
GTIN	4045197819239
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 120408 HB7140-1 Hjørneradius: 0,8 mm
 Type: HB7140-1
 Spånbryder: VS
 Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Type	HB7140-1
Spånbryder	VS
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning