

**Garant****SC.T 09T304, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260762 HB7140-1
GTIN	4045197819246
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SC.T 09T304 HB7140-1 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7140-1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	VM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning