

**Garant****SC.T 120404, Type: HB7140-1**

## Bestillingsdata

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 260765 HB7140-1 |
| GTIN                | 4045197819260   |
| Artikelklasse       | 21G             |

## Beskrivelse

SC.T 120404 HB7140-1 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o

## Teknisk beskrivelse

|  |                |
|--|----------------|
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 60 - 230 m/min |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,5 - 2,5 mm   |
| Hjørneradius                             | 0,4 mm         |
| Primær anvendelse                        | M              |
| Spånbryder                               | VM             |
| Skærebetingelse                          | let afbrudt.   |
| Type                                     | HB7140-1       |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Tilspænding f              | 0,1 - 0,3 mm/o                     |
| Slet-/skrubbearbejdning    | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale             | HM                                 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SCMT 120404                        |
| Antal skift/skær           | 4                                  |
| Tolerance                  | M                                  |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning      |