

**Garant****SC.T 120408, Type: HB7140-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260766 HB7140-1
GTIN	4045197819277
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

SC.T 120408 HB7140-1 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o

## Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M
Type	HB7140-1
Spånbryder	VM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning