

**Garant****TCMT 110208, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260954 HB7140-1
GTIN	4045197819307
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TCMT 110208 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VS

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Type	HB7140-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	VS
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110208
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning