

**Garant****TC.T 110204, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260982 HB7140-1
GTIN	4045197819345
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TC.T 110204 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	VM
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7140-1
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110204
Antal skift/skær	3
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning