

Garant**TCMT 16T308, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260988 HB7140-1
GTIN	4045197819369
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 16T308 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Spånbryder	VM
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Primær anvendelse	M
Type	HB7140-1
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T308
Antal skift/skær	3
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning