

**Garant****VBMT 160402, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 261150 HB7140-1 |
| GTIN                | 4045197819390   |
| Artikelklasse       | 21G             |

**Beskrivelse**

VBMT 160402 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånryder: VS

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

|  |                |
|--|----------------|
| Skæredybde $a_p$                         | 0,2 - 1,5 mm   |
| Spånryder                                | VS             |
| Tilspænding $f$                          | 0,1 - 0,3 mm/o |
| Skærebetingelse                          | let afbrudt.   |
| Primær anvendelse                        | M              |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 70 - 260 m/min |
| Hjørneradius                             | 0,2 mm         |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type                       | HB7140-1                      |
| Slet-/skrubbearbejdning    | Sletbearbejdning              |
| Skæremateriale             | HM                            |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT 160402                   |
| Antal skift/skær           | 2                             |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |