

Garant**VB.T 110304, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261224 HB7140-1
GTIN	4045197819420
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VB.T 110304 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	VM
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7140-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Primær anvendelse	M

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning