

Garant**VB.T 160404, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261232 HB7140-1
GTIN	4045197819437
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VB.T 160404 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Spånryder	VM
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm

Type	HB7140-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning