

**Garant****VC.T 110304, Type: HB7140-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261454 HB7140-1
GTIN	4045197819505
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

VC.T 110304 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7140-1
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning