

**Garant**
**VC.T 160404, Type: HB7140-1**


### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261458 HB7140-1
GTIN	4045197819512
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

VC.T 160404 HB7140-1 Type: HB7140-1  
 Spånbryder: VM  
 Tolerance: M  
 Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

### Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VM
Primær anvendelse	M
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Type	HB7140-1
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm

Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning