

Garant**„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 2,25×D, Venstre, Ø DC: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268468 10
GTIN	4045197470218
Artikelklasse	21X

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.

Cylindrisk skaft **med krave**.**Anvendelse:**

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsækning.

Bemærk:

- **Vælg så store hjørneradier som muligt.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

Anvend kun dreje- og boreværktøj til konstruktionsstål, der giver lange spåner, og rustfrie ståltyper, der giver lange spåner, op til **1,5×D**.**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D _s	12 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 31
Vendskærsplatte nr. 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Borings Ø -tolerance D	0/+0,22 mm
Nominel Ø D	10 mm
Skaftlængde L _s	42 mm
Nyttelængde L ₁	22,5 mm
Ø d ₂	16 mm

Udhængslængde L _A	28 mm
Serie	„5-i-1“
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 31	269028 31
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8